

KERN 283-483

KERN

Preciso misuratore di forza meccanico con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in Newton



Categoria

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Strumento di misurazione per forze |
| Gruppo di prodotti | Bilance a molla (Scala Newton) |
| Famiglia di prodotti | 283 |

Sistema di misura

| | |
|--|----------|
| Unità preimpostata | N |
| Tolleranza (% da [Max]) | 0,3% |
| Campo di misura forza [Max] (N) | 50 N |
| Divisione forza [d] (N) | 0,5 N |
| Directione de la forza | trazione |
| Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max]) | 1% |

Design

| | |
|---|--------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 370×32×32 mm |
| Alloggiamento diametro (Ø) | 32 mm |
| Lunghezza caricata (l [Max]) | 510 mm |
| Lunghezza a vuoto (l [Min]) | 370 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 370×32×32 mm |
| Materiale alloggiamento | alluminio |
| Sollevamento carichi (forza di trazione) | Gancio |

Funzioni

| | |
|---------------|---|
| Funzione Peak | ✓ |
|---------------|---|

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 395×40×40 mm |
| Peso netto | 0,34 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,35 kg |
| Peso lordo ca. | 0,45 kg |
| Peso di spedizione | 0,414 kg |

Servizi

| | |
|---|----------|
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica | 961-1610 |
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) | 961-1610 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

