

KERN 440-49A

Le classique de laboratoire

KERN



Charge excentrée à 1/3 [Max] 0,3 g

Fluage maximal (15 minutes) 1 g

Fluage maximal (30 minutes) 2 g

Homologation

Sigle CE ✓

Écran

Écran type LCD

Écran rétroéclairage oui

Écran hauteur de chiffres 15 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H) 165×230×80 mm

Matériau boîtier plastique

Matériau plateau de pesée inox

Dimensions surface de pesée (L×P) 150×170 mm

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation 5

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries 3 min off

Fonction de tare manuellement (plusieurs fois)

Détermination de pourcentage ✓

Fonction comptage ✓

Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables ✓

Niveau de formule / de sommation Rez A (Netto-Total)

Pesage de charges suspendues Crochet (en option)

Interfaces RS-232 de série

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) 200 mg

Poids minimale par pièce au comptage (normal) 2 g

Quantité de référence 5, 10, 20, 25, 50

Résolution de comptage (Conditions de laboratoire) 30.000

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 9 V, 300 mA

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de précision
Famille de produits	440

Système de mesure

Type de construction de la balance Balance à une plage

Système de pesée Jauge de contrainte

Portée [Max] 6000 g

Lecture [d] 0,1 g

Résolution 60.000

Linéarité ± 0,3 g

Reproductibilité 0,1 g

Unité prééglée g

kg
g
dwt
tl (Tw)
tl (HK)
ozt
mo
lb
oz
ffa
tol

USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) 200 g

Possibilités d'ajustage Ajustement avec poids externe

Poids de réglage recommandé 5 kg (F2)

Points d'ajustage possibles 1 kg; 2 kg; 5 kg; 6 kg

Temps de stabilisation 3 s

Temps de préchauffage 120 min

KERN 440-49A

KERN

Le classique de laboratoire

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Pile	9 V bloc
Type de pile/accu	NiMH
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile temps de chargement	20 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	345×210×170 mm
Poids net	1,18 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	2,5 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

