


# KERN AD 0009

Backen mit glatter Oberfläche

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | Sauter        |
| Produktkategorie | Messtechnik   |
| Produktgruppe    | Backen, blank |

### Bauform

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Abmessungen (B×T×H)                   | 50×10×8 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)           | 50×10×8 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 50×10×8 mm |
| Material                              | Stahl      |
| Material Displaygehäuse               | Stahl      |
| Zug-/Druckkraft [Max]                 | 400 N      |
| Maximale Klemmbreite                  | 50 mm      |
| Maximale Spannweite                   | 6 mm       |

### Umgebungsbedingungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C  |

### Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 14 d        |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 50×10×8 mm  |
| Nettogewicht                   | 0,092 kg    |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,10 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,10 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,1 kg      |