


KERN AD 0010

KERN

Backen mit gummierter Oberfläche



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messtechnik |
| Produktgruppe | Backen, gummiert |

Bauform

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 50×10×8 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 50×10×8 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 50×10×8 mm |
| Material | Stahl, vernickelt |
| Material Displaygehäuse | Stahl |
| Zug-/Druckkraft [Max] | 400 N |
| Maximale Klemmbreite | 50 mm |
| Maximale Spannweite | 4 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 14 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 50×10×8 mm |
| Nettogewicht | 0,096 kg |
| Versandart | Paketsdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,10 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |