

# KERN AD 0013

**KERN**

Backen mit gummierter Oberfläche



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Backen, gummiert

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	100×10×8 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	100×10×8 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	100×10×8 mm
Material	Stahl, vernickelt
Material Displaygehäuse	Stahl
Zug-/Druckkraft [Max]	400 N
Maximale Klemmbreite	100 mm
Maximale Spannweite	4 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	14 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×10×8 mm
Nettogewicht	0,184 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,184 kg

## Piktogramme