

# KERN AD 006 1

**KERN**

Backen mit gummierter Oberfläche



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Backen, gummiert

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	30×80×8 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	30×80×8 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	30×80×8 mm
Material	Stahl, vernickelt
Material Displaygehäuse	Stahl, vernickelt
Zug-/Druckkraft [Max]	10 kN
Maximale Klemmbreite	80 mm
Maximale Spannweite	26 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	14 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	30×80×8 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg