


# KERN ADB 600-C3

# KERN

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia analitica
Famiglia di prodotti	ADB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
------------------	--------------------------

Sistema di pesata	Compensazione magnetica
-------------------	-------------------------

Portata [Max]	600 ct
---------------	--------

Portata [Max] (ct)	600 ct
--------------------	--------

Divisione [d]	0,001 ct
---------------	----------

Divisione carato [d] (ct)	0,001 ct
---------------------------	----------

Risoluzione	600.000
-------------	---------

Linearità	± 0,004 ct
-----------	------------

Riproducibilità	0,002 ct
-----------------	----------

Range di tara	600 ct
---------------	--------

Unità preimpostata	g
--------------------	---

	g
--	---

	ct
--	----

	lb
--	----

	oz
--	----

USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	800 mg
-------------------------------------	--------

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
----------------------------	--------------------------------

Peso di calibrazione consigliato	120 g (E2)
----------------------------------	------------

Possibili punti di regolazione	100 g; 120 g
--------------------------------	--------------

Tempo di stabilizzazione	4 s
--------------------------	-----

Tempo di riscaldamento	4 h
------------------------	-----

Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0025 ct
-------------------------------	-----------

Scorrimento massimo (15 minuti)	2 mg
---------------------------------	------

Scorrimento massimo (30 minuti)	4 mg
---------------------------------	------

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display retroilluminato	sì
-------------------------	----

Display altezza cifre	16 mm
-----------------------	-------

Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico
-----------------------------------	----------------------

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	230×310×210 mm
----------------------------------	----------------

Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	170×160×110 mm
--	----------------

Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	175×175×130 mm
--	----------------

Materiale alloggiamento del display	Plastica
-------------------------------------	----------

Materiale alloggiamento	plastica
-------------------------	----------

Materiale piatto di pesata	acciaio inox
----------------------------	--------------

Materiale protettivo antivento	vetro
--------------------------------	-------

Dimensioni superficie di pesata (Ø)	90 mm
-------------------------------------	-------

Piedini di livellamento regolabili	✓
------------------------------------	---

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	6
--------------------------------	---

Funzione di tara	manualmente (più volte)
------------------	-------------------------

Determinazione percentuale	✓
----------------------------	---

Funzione di conteggio	✓
-----------------------	---

Funzione Standby	✓
------------------	---

Pesate sottobilancia	No
----------------------	----

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

## Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
---	------

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
---	-------

Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, 100
-----------------------------	--------------------

Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	120.000
--	---------

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
---	--------------------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V; 2 A
---	-----------

# KERN ADB 600-C3

Il leader nel prezzo per quanto riguarda le bilance analitiche

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	20 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	401×521×408 mm
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	17 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-101
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

