

# KERN AHMO D02

**KERN**

Bloque de verificación tipo D/DC, precisión  $\geq 4$  HL,  $\varnothing 90$  mm ( $\pm 1$  mm), peso neto aprox. 2,7 kg, rango de dureza  $790 \pm 40$  HL



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Placa de comparación de dureza

## Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	90×90×52 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	90×90×52 mm
Material	acero

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	90×90×54 mm
Peso neto	2,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	2,8 kg
Peso de envío	2,71 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-132
--	---------

## Pictogramas

STANDARD

