

# KERN AHMO D02

**KERN**

Bloc de contrôle type D/DC, précision  $\geq 4$  HL,  $\varnothing$  90 mm ( $\pm 1$  mm), poids net env. 2,7 kg, plage de dureté 790  $\pm$  40 HL



## Catégorie

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Marque                | Sauter                             |
| Catégorie de produits | Technique de mesure                |
| Groupe de produit     | Plaque de comparaison de la dureté |

## Forme de construction

|  |             |
|--|-------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H)               | 90×90×52 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 90×90×52 mm |
| Matériau                                 | acier       |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 90×90×54 mm      |
| Poids net                    | 2,5 kg           |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 2,6 kg           |
| Poids brut env.              | 2,8 kg           |
| Poids d'expédition           | 2,71 kg          |

## Services

|  |         |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage usine | 961-132 |
|--|---------|

## Pictogrammes

STANDARD

