

# KERN AHMR 01



Opzettingen voor de veilige positionering van de terugkaatssensor op testobjecten



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	174×128×31 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	174×128×31 mm
Materiaal	aluminium

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	175×130×30 mm
Nettogewicht	0,053 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,41 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

