


KERN ATB-US07

KERN

Pellicole di calibrazione per una maggiore precisione di misurazione (copre l'area da 20 fino a 2000 μm , con tolleranza $< 3\%$)



Categoria

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Técnica de medición |

Design

| | |
|-----------|-----------------------|
| Materiale | Polietilentereftalato |
|-----------|-----------------------|

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 55×35×8 mm |
| Peso netto | 0,008 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,05 kg |
| Peso lordo ca. | 0,05 kg |
| Peso di spedizione | 0,1 kg |

Pittogrammi

STANDARD

