

# KERN ATU-US02

Sonde ultrasons; 7 MHz,  $\varnothing$  6 mm

**KERN**



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Sonde

## Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	57×35×35 mm
Matériau	aluminium

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×210×10 mm
Poids net	0,03955 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Pictogrammes

STANDARD

