

# KERN ATU-US10

**KERN**

Testa di misura esterna (impulso-eco); 5 MHz,  $\varnothing$  10 mm



## Categoria

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio               | Sauter              |
| Categoria di prodotto | Técnica de medición |
| Gruppo di prodotti    | Sonda               |

## Design

|   |             |
|---|-------------|
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 57×35×35 mm |
| Materiale                                   | alluminio   |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C  |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 150×210×10 mm   |
| Peso netto                     | 0,0412 kg       |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,1 kg          |

## Pittogrammi

STANDARD

