


KERN BIC 1T-4S

KERN

Balança de chão de alta resolução com 2x3000 [d] e relação preço-desempenho de ponta



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de chão
Família de produto	BIC

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de gama múltipla
Número de campos de pesagem	2
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	600 kg; 1500 kg
Leitura [d]	0,2 kg; 0,5 kg
Resolução	3.000, 3.000
Linearidade	± 0,6 kg; 1,5 kg
Reprodutibilidade	0,2 kg; 0,5 kg
Zona de tara	-1500 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	1500 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min; 10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 kg; 2,5 kg
Fluência máxima (15 minutos)	2 kg
Fluência máxima (30 minutos)	4 kg
Célula de pesagem tipo	KELI SQB
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões (L×P×A)	1200×1000×108 mm
Dimensões visor (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1000×1000×108 mm
Material	aço, lacado
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material superfície de pesagem	aço com revestimento de pótermoendurecido
Material plataforma	aço, revestido a pó
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	1000×1000 mm
Comprimento do cabo	5 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Comprimento permitido do cabo visor [Max]	15 m
Material célula(s) de carga	aço
Células de carga - número	4
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	seleccionável
Função de tarar	manual (uma vez)
Função Hold	✓
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - célula de carga	IP67
Protecção IP - plataforma	IP67

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 100 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Adaptador AC e função de bateria (bateria não incluída)

KERN BIC 1T-4S

KERN

Balança de chão de alta resolução com 2x3000 [d] e relação preço-desempenho de ponta

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO AUS UK US CH
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US
--------------------------------------------------------------------	-------------------------

Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	60 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1050×1050×260 mm
Peso líquido	67 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	70 kg
Peso bruto aprox.	120 kg
Peso de envio	117 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-250
Número do artigo para calibração DAkkS	963-130
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

