

KERN BID 1T-4M

KERN

Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 2,5 kg |
| Weegcel type | KELI SQB |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| Approval | |
| CE-teken | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Ijkeenheid [e] | 0,5 kg |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Scherm | |
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD |
| Scherm grootte | 110×35 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 25 mm |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Ontwerp | |
| Afmetingen (B×D×H) | 1200×1500×108 mm |
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 268×115×80 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1200×1500×108 mm |
| Materiaal | staal, gelakt |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak | staal met poedercoating |
| Materiaal plateau | staal, gepoedercoat |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1200×1500 mm |
| Kabellengte | 5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 15 m |
| Materiaal meetcel(len) | staal |
| Meetcellen - aantal | 4 |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Functies | |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| | 3 min off |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 5 min 30 min 15 min |

| | |
|------------------|----------------------|
| Categorie | |
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Vloerweegschaal |
| Productfamilie | BID |

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Meetsysteem | |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Aantal weegbereiken | 1 |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 1500 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,5 kg |
| Resolutie | 3.000 |
| Linearisatie | ± 1,5 kg |
| Linearisatie in punten | 3 |
| Reproduceerbaarheid | 0,5 kg |
| Tarrabereik | 1500 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg kg g lb oz PCS tj HJ |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Minimumgewicht [Min] | 10 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 1500 kg (M2) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |

KERN BID 1T-4M



Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min off 5 min 30 min 15 min |
| PreTare-functie | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele wegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Alibigeheugen | optioneel intern geheugen |
| Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen | 250.000 |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) Ijkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |
| Bescherming IP - meetcel | IP67 |
| Bescherming IP - plateau | IP67 |

Stroomvoorziening

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V DC, 1000 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
| Accu oplaadtijd | 3 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 26 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 43 h |
| Batterij | geen batterij |
| Type batterij/accu | Pb |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1270×1560×240 mm |
| Nettogewicht | 150 kg |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 150 kg |
| Brutogewicht ca. | 170 kg |
| Verzendgewicht | 167 kg |

Diensten

| | |
|------------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-250 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-230 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-130 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

KERN BID 1T-4M



Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

