


KERN BID 1T-4SM

KERN

Bilancia da pavimento con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione



| | |
|------------------------------------|--------------|
| Cella di carico tipo | KELI SQB |
| Collegamento della celle di carico | 4-conduttori |

Omologazione

| | |
|---|--------|
| Marchio CE | ✓ |
| Classe di precisione | III |
| Divisione di verifica [e] | 0,5 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |

Display

| | |
|---|----------------------|
| Tipo di display | LCD |
| Display tipo | LCD |
| Display dimensioni | 110×35 mm |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre - cifra più piccola | 25 mm |
| Display altezza cifre | 25 mm |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Linguaggio simbolico |

Design

| | |
|--|-------------------------------|
| Dimensioni (L×P×A) | 1200×1000×108 mm |
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 268×115×80 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 1000×1000×108 mm |
| Materiale | acciaio, laccato |
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio verniciato a polvere |
| Materiale piattaforma | acciaio, verniciato a polvere |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 1000×1000 mm |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo | 5 m |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 15 m |
| Materiale cella (celle) di carico | acciaio |
| Celle di carico - numero | 4 |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Supporto a parete | ✓ |

Funzioni

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero di tasti per il comando | 7 |
|--------------------------------|---|

Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia da pavimento |
| Famiglia di prodotti | BID |

Sistema di misura

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Numero di portata | 1 |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 1500 kg |
| Divisione [d] | 0,5 kg |
| Risoluzione | 3.000 |
| Linearità | ± 1,5 kg |
| Linearizzazione in punti | 3 |
| Riproducibilità | 0,5 kg |
| Range di tara | 1500 kg |
| Unità preimpostata | kg |

| | |
|-----------------|-----|
| | kg |
| | g |
| | lb |
| Unità di misura | oz |
| | PCS |
| | tj |
| | HJ |

| | |
|---|--------------------------------|
| Unità (se l'unità è valutata in conformità) | kg |
| Peso minimo [Min] | 10 kg |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 1500 kg (M2) |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 2,5 kg |

KERN BID 1T-4SM

Bilancia da pavimento con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

| | |
|--|---|
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete | 3 min off 5 min 30 min 15 min |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | 3 min off 5 min 30 min 15 min |
| Funzione PreTare | ✓ |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Determinazione percentuale | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Pesata tolleranza | ✓ |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale | acusticamente visivo |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili | ✓ |
| Livello di miscela/somma | Sum A |
| Memoria fiscale | memoria interna opzionale |
| Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria | 250.000 |
| Pesate sottobilancia | No |
| Interfacce | RS-232 di serie Ethernet (opzionale, factory) USB (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory) USB-Host/Master (opzionale, factory) Spina di taratura (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) |
| Protetta IP - unità completa | IP65 |
| Protetta IP - display | IP65 |
| Protetta IP - cella di carico | IP67 |
| Protetta IP - piattaforma | IP67 |

Alimentazione

| | |
|---|--|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 12 V DC, 1000 mA |
| Alimentatore di rete tipo | Alimentatore di rete |
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |

| | |
|---|--------------------------|
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO UK US CH |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | EURO AUS UK US |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale - interno |
| Accumulatore tempo di carica | 3 h |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 26 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 43 h |
| Batteria | nessuna batteria |
| Tipo di batteria/accumulatore | Pb |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|--------|
| Umidità ambientale [Min] | 0 % |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Divisione forza [d] (N) | 2 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 1050×1050×260 mm |
| Peso netto | 67 kg |
| Metodo di spedizione | Spedizioniere |
| Peso netto ca. | 70 kg |
| Peso lordo ca. | 95 kg |
| Peso di spedizione | 95 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-250 |
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-230 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-130 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |


KERN BID 1T-4SM



Bilancia da pavimento con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

