

# KERN BID 3T-3M

**KERN**

Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 5 kg     |
| Weegcel type                         | KELI SQB |
| Weegcel - verbinding                 | 4-draads |

## Approval

|  |      |
|--|------|
| CE-teken                                     | ✓    |
| Nauwkeurigheidsklasse                        | III  |
| Ijkeenheid [e]                               | 1 kg |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓    |

## Scherm

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Type display                          | LCD              |
| Scherm type                           | LCD              |
| Scherm grootte                        | 110×35 mm        |
| Scherm achtergrondverlichting         | ✓                |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 25 mm            |
| Scherm cijferhoogte                   | 25 mm            |
| Talen voor gebruikersinterfaces       | Symbolische taal |

## Ontwerp

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Afmetingen (B×D×H)                            | 1200×1500×108 mm        |
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)           | 268×115×80 mm           |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H)                | 1200×1500×108 mm        |
| Materiaal                                     | staal, gelakt           |
| Materiaal displaybehuizing                    | Kunststoffen            |
| Materiaal weegoppervlak                       | staal met poedercoating |
| Materiaal plateau                             | staal, gepoedercoat     |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)                | 1200×1500 mm            |
| Kabellengte                                   | 5 m                     |
| Afleesinrichting kabellengte                  | 5 m                     |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 15 m                    |
| Materiaal meetcel(len)                        | staal                   |
| Meetcellen - aantal                           | 4                       |
| Stelschroeven verstelbaar                     | ✓                       |
| Wandhouder                                    | ✓                       |

## Functies

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening        | 7                         |
|                                      | 3 min<br>off              |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 5 min<br>30 min<br>15 min |

## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Vloerweegschaal      |
| Productfamilie   | BID                  |

## Meetsysteem

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Bauart der Waage          | Weegschaal met één bereik |
| Aantal weegbereiken       | 1                         |
| Weegsysteem               | Rekmeetstrip              |
| Weegbereik [Max]          | 3000 kg                   |
| Afleesbaarheid [d]        | 1 kg                      |
| Resolutie                 | 3.000                     |
| Linearisatie              | ± 3 kg                    |
| Linearisatie in punten    | 3                         |
| Reproduceerbaarheid       | 1 kg                      |
| Tarrabereik               | 3000 kg                   |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg                        |

|          |  |
|----------|--|
| Eenheden | kg<br>g<br>lb<br>oz<br>PCS<br>tj<br>HJ |
|----------|--|

Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) kg

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Minimumgewicht [Min]     | 20 kg                        |
| Justermogelijkheden      | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 3000 kg (M2)                 |
| Inslingertijd            | 2 s                          |
| Opwarmtijd               | 10 min                       |

# KERN BID 3T-3M



Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

|  |  |
|--|--|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf                            | 3 min<br>off<br>5 min<br>30 min<br>15 min  |
| PreTare-functie  | ✓  |
| Tarreefunctie  | handmatig (meerdere keren)   |
| Percentage bepalen   | ✓  |
| Telfunctie   | ✓  |
| Tolerantie wegen   | ✓  |
| Tolerantie wegen - signaal type  | akoestisch<br>visueel  |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden                 | ✓  |
| Recept/samenstellingsniveau  | Sum A  |
| Alibigeheugen  | optioneel intern<br>geheugen   |
| Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen                                    | 250.000  |
| Wegingen onder het weegplateau   | Geen   |
| Interfaces   | RS-232 standaard<br>Ethernet (optionele, factory)<br>USB (optionele, factory)<br>WiFi (optionele, factory)<br>Alibigeheugen (optionele, factory)<br>USB-Host/Master (optionele, factory)<br>Ijkstekker (optionele, factory)<br>Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - complete unit   | IP65   |
| Bescherming IP - scherm  | IP65   |
| Bescherming IP - meetcel   | IP67   |
| Bescherming IP - plateau   | IP67   |
| <b>Stroomvoorziening</b>   |  |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max  |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V DC, 1000 mA   |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter   |
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Voedingseenheid  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>AUS<br>UK<br>US |
| Accu optioneel  | Accu optioneel - intern |
| Accu oplaadtijd   | 3 h                     |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting            | 26 h                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting         | 43 h                    |
| Batterij  | geen batterij           |
| Type batterij/accu  | Pb                      |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 %    |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |

## Verpakking & verzending

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d              |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1270×1560×240 mm |
| Nettogewicht                  | 150 kg           |
| Verzendmethode                | Expeditie        |
| Nettogewicht ca.              | 150 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 170 kg           |
| Verzendgewicht                | 167 kg           |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats     | 961-252 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-232 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie                  | 963-132 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat          | 969-517 |


# KERN BID 3T-3M



Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

