

KERN BSWA-01

KERN

Kalibrator zur regelmäßigen Justage des Schallpegelmessgeräts



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	145×105×70 mm
Nettogewicht	0,06 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,245 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-291
Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-291

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Messsystem

Einheiten	dB
Toleranz (% von [Max])	0,2%
Schallpegel [Min] (db)	94 dB
Schallpegel [Max] (db)	114 dB
Schallpegelmessgerät Klasse	Klasse I Klasse II
Frequenzbereich [Min]	990 Hz
Frequenzbereich [Max]	1010 Hz

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	70×70×50 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	70×70×50 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
-------------------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	50 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C