

# KERN BSWA-01

**KERN**

Dispositivo de ajuste para ajustes periódicos del sonómetro



## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	145×105×70 mm
Peso neto	0,06 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envío	0,245 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-291
Número de artículo para calibración de fábrica	961-291

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology

## Sistema de medición

Unidades de medición	dB
Tolerancia (% de [Max])	0,2%
Nivel sonoro [Min] (db)	94 dB
Nivel sonoro [Max] (db)	114 dB
Sonómetro clase	Clase 1 Clase 2
Gama de frecuencias [Min]	990 Hz
Gama de frecuencias [Max]	1010 Hz

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	70×70×50 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	70×70×50 mm
Material de carcasa	plástico

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
---------------------------	---------

## Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C