

KERN BSWA-01

KERN

Callibrateur pour l'ajustage régulière du sonomètre



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure

Système de mesure

Unités de mesure	dB
Tolérance (% de [Max])	0,2%
Niveau sonore [Min] (db)	94 dB
Niveau sonore [Max] (db)	114 dB
Sonomètre classe	Classe 1 Classe 2
Gamme de fréquences [Min]	990 Hz
Gamme de fréquences [Max]	1010 Hz

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	70×70×50 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	70×70×50 mm
Matériau boîtier	plastique

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
---------------------	------

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	50 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	145×105×70 mm
Poids net	0,06 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,245 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	963-291
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-291

Pictogrammes

STANDARD

