

KERN BSWA-01

KERN

Strumento di taratura per la registrazione periodica dello strumento di misurazione del livello sonoro



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Sistema di misura

Unità di misura	dB
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Livello sonoro [Min] (db)	94 dB
Livello sonoro [Max] (db)	114 dB
Fonometrico classe	Classe 1 Classe 2
Banda di frequenze [Min]	990 Hz
Banda di frequenze [Max]	1010 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	70×70×50 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	70×70×50 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
----------------------------	----------

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	145×105×70 mm
Peso netto	0,06 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,245 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-291
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-291

Pittogrammi

STANDARD

