

KERN BSWA-01

KERN

Calibrador para ajustamento regular do aparelho de medição do nível sonoro



Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	145×105×70 mm
Peso líquido	0,06 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,245 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-291
Número do artigo para calibração de fábrica	961-291

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição

Sistema de medição

Unidades de medição	dB
Tolerância (% de [Max])	0,2%
Nível sonoro [Min] (db)	94 dB
Nível sonoro [Max] (db)	114 dB
Sonómetro classe	Classe 1 Classe 2
Gama de frequência [Min]	990 Hz
Gama de frequência [Max]	1010 Hz

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	70×70×50 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	70×70×50 mm
Material da caixa	plástico

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
--------------------------------	---------

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	50 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C