


KERN BXS 1.5T-4SM

KERN

Weegbrug met vastgeschroefd weegplateau (IP67) en roestvrijstalen afleesinrichting (IP68)



Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,5 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	no

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	55 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	232×150×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×80 mm
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Meetcellen - aantal	4
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	1 - 9 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 9 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Hold-functie	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Peak-functie	✓

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Vloerweegschaal
Productfamilie	BXS

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Aantal weegbereiken	1
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 kg
Afleesbaarheid [d]	0,5 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 1 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Tarrabereik	-1500 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	10 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M2)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg
Weegcel type	vernikkeld staal IP67 met siliconen coating + opgeplakte plaat
Weegcel - verbinding	4-draads

KERN BXS 1.5T-4SM

KERN

Weegbrug met vastgeschroefd weegplateau (IP67) en roestvrijstalen afleesinrichting (IP68)

Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 (optioneel, factory)
	Bluetooth (optionele, factory)
	RS-485 (optionele, factory)
Bescherming IP - complete unit	IP67 (meetcel) IP68 (afleeseenheid)
Bescherming IP - scherm	IP68
Bescherming IP - meetcel	IP67

Tellen	
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	80 h
Batterij	geen batterij
Type batterij/accu	Pb

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1040×1040×350 mm
Nettogewicht	98 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	100 kg
Brutogewicht ca.	120 kg
Verzendgewicht	118 kg

Diensten	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen	
STANDARD	



OPTION	
DAkS +3 DAYS	

FACTORY			
ACCU	BT	RS 232	RS 485