

KERN CCS 150K0.1.

KERN

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999



Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Display-Art LCD
Display Hinterleuchtung ja
Display Ziffernhöhe 20 mm

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) 500×400×124 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) 320×350×125 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Material Wägeplatte Edelstahl
Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm
Kabellänge 1,5 m
Auswertegerät Kabellänge 3 m
Material Lastzelle(n) Aluminium
Fußschrauben drehbar ✓
Libelle ✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung 20
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb selectable
PreTare-Funktion ✓
Tariertfunktion manuell (mehrmalig)
Zählfunktion ✓
Toleranzwägung ✓
Toleranzwägung - Signalart optisch
Umrechnungsfunktion ✓
Rezeptur-/Summierstufe Sum A
PLU - gesamt 100
Summenspeicher-Funktion ✓
Speicherfunktion ✓
Unterflurwägung Keine
Schnittstellen RS-232 serienmäßig
IP-Schutz - Anzeige IP23
IP-Schutz - Lastzelle IP65
IP-Schutz - Plattform IP65

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen 100 mg

Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Industriewaage
Produktgruppe Zählsystem
Produktfamilie CCS

Messsystem

Referenzwaage - Artikelnummer CFS 6K0.1
Mengenwaage - Artikelnummer TKFP 150V20M-A
Bauart der Waage Mehrbereichswaage
Wägesystem Dehnungsmessstreifen
Referenzwaage - Wägebereich [Max] 6 kg
Mengenwaage - Wägebereich [Max] 150 kg
Referenzwaage - Ablesbarkeit [d] 100 mg
Mengenwaage - Ablesbarkeit [d] 0,005 kg
Linearität ±
Referenzwaage - Linearität 200 mg
Mengenwaage - Linearität 0,02 kg
Reproduzierbarkeit 0,0002 kg
Referenzwaage - Reproduzierbarkeit 100 mg
Mengenwaage - Reproduzierbarkeit 0,005 kg
Voreingestellte Einheit kg
Einheiten kg
lb
Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht 150 kg (M1)
Einschwingzeit 2 s
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] 0,0004 kg
Referenzwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max] 500 mg
Mengenwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max] 0,025 kg
Wägezelle Bauart Aluminium Alloy IP64

KERN CCS 150K0.1.

KERN

Zählssystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	1 g
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	free
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	1.500.000

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	UK US CH
	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	AUS UK US CH
Akku optional	Akku optional
Akku Ladezeit	12 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	70 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	60 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1010×650×230 mm
Nettogewicht	15,38 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	30,2 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-129-128
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

