

# KERN CCS 300K0.01

# KERN

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo



Balanza de cantidades - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,05 kg
Célula de pesaje tipo de carga	HBM PW6KRC3

<b>Homologación</b>	
Marca CE	✓

<b>Pantalla</b>	
Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	20 mm

<b>Diseño</b>	
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	650×500×136 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	650×500 mm
Longitud del cable	1,5 m
Indicador longitud del cable	3 m
Tornillos nivelantes ajustables	✓

<b>Funciones</b>	
Número de teclas de manejo	20
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable
Función PreTare	✓
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función de contaje	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de conversión	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
PLU - total	100
Función de memoria total	✓
Función de memoria	✓
Pesajes inferiores	No
Interfaces	RS-232 de serie
Protección IP - pantalla	IP23
Protección IP - célula de carga	IP65
Protección IP - plataforma	IP65

<b>Categoría</b>	
Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Sistema de contaje
Familia de productos	CCS

<b>Sistema de medición</b>	
Balanza de referencia - número de artículo	CFS 3K-5
Balanza de cantidades - Número de artículo	TKFP 300V20M-A
Tipo de balanza	Balanza multirango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Balanza de referencia - Campo de pesaje [Max]	3 kg
Balanza de cantidades - Campo de pesaje [Max]	300 kg
Balanza de referencia - Lectura [d]	10 mg
Balanza de cantidades - Lectura [d]	0,01 kg
Linealidad	±
Balanza de referencia - Linealidad	100 mg
Balanza de cantidades - Linealidad	0,04 kg
Reproducibilidad	0,00002 kg
Balanza de referencia - Reproducibilidad	30 mg
Balanza de cantidades - Reproducibilidad	0,01 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	300 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,00005 kg
Balanza de referencia - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	60 mg

# KERN CCS 300K0.01

# KERN

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo

## Contando

Peso parcial mínimo al contar piezas	50 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	500 mg
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Posible cantidad de referencia	n (cualquier número de piezas)
Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio)	6.000.000

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	70 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	60 h

## Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	3 d
------------------------	-----

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 670×1045×545 mm


Peso neto	23,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	24 kg
Peso bruto aprox.	30 kg
Peso de envío	76,3 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity
Número de artículo para calibración DAkkS	962-129-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

