

KERN CCS 600K-2U

Zählssystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999



| | |
|--|-------------|
| Referenzwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 60 mg |
| Mengenwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,4 kg |
| Wägezelle Bauart | HBM PW6KRC3 |

| Zulassung | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |

| Display | |
|-------------------------|-------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Ziffernhöhe | 20 mm |

| Bauform | |
|-----------------------------------|------------------|
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 840×1190×90 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Metall, lackiert |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 840×1190 mm |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |

| Funktionen | |
|---|----------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 20 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | selectable |
| PreTare-Funktion | ✓ |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Zählfunktion | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Umrechnungsfunktion | ✓ |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| PLU - gesamt | 100 |
| Summenspeicher-Funktion | ✓ |
| Speicherfunktion | ✓ |
| Unterflurwägung | Keine |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |
| IP-Schutz - Anzeige | IP23 |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |
| IP-Schutz - Plattform | IP65 |

| Kategorie | |
|------------------|----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Zählsystem |
| Produktfamilie | CCS |

| Messsystem | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Referenzwaage - Artikelnummer | CFS 3K-5 |
| Mengenwaage - Artikelnummer | KFU 600V20M |
| Bauart der Waage | Mehrbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Referenzwaage - Wägebereich [Max] | 3 kg |
| Mengenwaage - Wägebereich [Max] | 600 kg |
| Referenzwaage - Ablesbarkeit [d] | 10 mg |
| Mengenwaage - Ablesbarkeit [d] | 0,2 kg |
| Linearität | ± |
| Referenzwaage - Linearität | 100 mg |
| Mengenwaage - Linearität | 0,4 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,00002 kg |
| Referenzwaage - Reproduzierbarkeit | 30 mg |
| Mengenwaage - Reproduzierbarkeit | 0,2 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg lb |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 600 kg (F2) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,00005 kg |

KERN CCS 600K-2U

KERN

Zählssystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999

Zählen

| | |
|--|------------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 50 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 500 mg |
| Zähl-Referenzgewicht eingebbar | ✓ |
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | free |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen) | 12.000.000 |

Energieversorgung

| | |
|--|-------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | UK US CH |
| | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | AUS UK US CH |
| Akku optional | Akku optional |
| Akku Ladezeit | 12 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 70 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 60 h |
| Batterie-/Akkuart | Pb |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 4 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 860×130×500 mm |
| Nettogewicht | 46 kg |

| | |
|-------------------|-----------|
| Versandart | Spedition |
| Nettogewicht ca. | 46 kg |
| Bruttogewicht ca. | 50 kg |
| Versandgewicht | 50 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity |
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung | 962-130-127 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

