

# KERN CCS 600K-2U

# KERN

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Sistema de contaje
Familia de productos	CCS

## Sistema de medición

Balanza de referencia - número de artículo	CFS 3K-5
Balanza de cantidades - Número de artículo	KFU 600V20M
Tipo de balanza	Balanza multirango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Balanza de referencia - Campo de pesaje [Max]	3 kg
Balanza de cantidades - Campo de pesaje [Max]	600 kg
Balanza de referencia - Lectura [d]	10 mg
Balanza de cantidades - Lectura [d]	0,2 kg
Linealidad	±
Balanza de referencia - Linealidad	100 mg
Balanza de cantidades - Linealidad	0,4 kg
Reproducibilidad	0,00002 kg
Balanza de referencia - Reproducibilidad	30 mg
Balanza de cantidades - Reproducibilidad	0,2 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	600 kg (F2)

Tiempo de estabilización	2 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,00005 kg
Balanza de referencia -- Carga excéntrica a 1/3 [Max]	60 mg
Balanza de cantidades - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,4 kg
Célula de pesaje tipo de carga	HBM PW6KRC3

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	20 mm

## Diseño

Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	840×1190×90 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	metal, lacado
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	840×1190 mm
Longitud del cable	1,5 m
Indicador longitud del cable	5 m
Tornillos nivelantes ajustables	✓

## Funciones

Número de teclas de manejo	20
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable
Función PreTare	✓
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función de contaje	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de conversión	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
PLU - total	100
Función de memoria total	✓
Función de memoria	✓
Pesajes inferiores	No
Interfaces	RS-232 de serie
Protección IP - pantalla	IP23
Protección IP - célula de carga	IP65

# KERN CCS 600K-2U

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo

Protección IP - plataforma IP65

## Contando

Peso parcial mínimo al contar piezas 50 mg

Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales 500 mg

Se puede indicar el peso de referencia de conteo ✓

Posible cantidad de referencia n (cualquier número de piezas)

Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio) 12.000.000

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 12 V, 500 mA

Fuente de alimentación de enchufe tipo Fuente de alimentación de enchufe

Alimentación suministrada Fuente de alimentación

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro EURO  
UK  
US  
CH

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional EURO  
AUS  
UK  
US  
CH

Acumulador opcional Acumulador opcional

Acumulador tiempo de carga 12 h

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación 70 h

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación 60 h

Tipo de batería / acumulador Pb

## Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min] 0 %

Humedad ambiental [Max] 80 %

Temperatura ambiental [Min] 0 °C

Temperatura ambiental [Max] 40 °C

Temperatura de almacenamiento [Min] -20 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 60 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 4 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 860×130×500 mm

Peso neto 46 kg

Método de envío Transporte

Peso neto aprox. 46 kg

Peso bruto aprox. 50 kg

Peso de envío 50 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación abhängig von Auflösung/Max | depends on resolution and capacity

Número de artículo para calibración DAkkS 962-130-127

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

