

KERN CCS 600K-2U

KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telsysteem
Productfamilie	CCS

Meetsysteem

Referentie weegschaal - artikelnummer	CFS 3K-5
Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer	KFU 600V20M
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]	3 kg
Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]	600 kg
Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]	10 mg
Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]	0,2 kg
Linearisatie	±
Referentie weegschaal - Linearisatie	100 mg
Kwantiteits weegschaal - Linearisatie	0,4 kg
Reproduceerbaarheid	0,00002 kg
Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid	30 mg
Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb

Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justiegewicht	600 kg (F2)
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,00005 kg
Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	60 mg
Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,4 kg
Weegcel type	HBM PW6KRC3

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	840×1190×90 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	metaal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	840×1190 mm
Kabellengte	1,5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Omrekeningsfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
PLU - totaal	100
Totale geheugenfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen

KERN CCS 600K-2U

KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - scherm	IP23
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	50 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	500 mg
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	12.000.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	70 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	60 h
Type batterij/accu	Pb

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	4 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	860×130×500 mm
Nettogewicht	46 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	46 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	afhankelijk von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-130-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

