

KERN CCS 600K-2U

KERN

Sistema para contagem de componentes minúsculas em grandes quantidades, número máximo de componentes contadas indicadas 999.999



Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	600 kg (F2)
Tempo transitório	2 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,00005 kg
Balança de referência - Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	60 mg
Balança de quantidades - Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,4 kg
Célula de pesagem tipo	HBM PW6KRC3

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	20 mm

Desenho

Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	840×1190×90 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	metal, pintado
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	840×1190 mm
Comprimento do cabo	1,5 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Número de teclas para operação	20
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de conversão	✓
Nível de receita/summing	Sum A
PLU - total	100
Função de memória total	✓
Função memória	✓

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Sistema de contagem
Família de produto	CCS

Sistema de medição

Balança de referência - número do artigo	CFS 3K-5
Balança de quantidades - Número do artigo	KFU 600V20M
Tipo de balança	Balança de gama múltipla
Sistema de pesagem	Extensómetro
Balança de referência - Gama de pesagem [Max]	3 kg
Balança de quantidades - Gama de pesagem [Max]	600 kg
Balança de referência - Leitura [d]	10 mg
Balança de quantidades - Leitura [d]	0,2 kg
Linearidade	±
Balança de referência - Linearidade	100 mg
Balança de quantidades - Linearidade	0,4 kg
Reprodutibilidade	0,00002 kg
Balança de referência - Reprodutibilidade	30 mg
Balança de quantidades - Reprodutibilidade	0,2 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb

KERN CCS 600K-2U

KERN

Sistema para contagem de componentes minúsculas em grandes quantidades, número máximo de componentes contadas indicadas 999.999

Pesagens em suspensão	Não
Interfaces	RS-232 de série
Protecção IP - ecrã	IP23
Protecção IP - célula de carga	IP65
Protecção IP - plataforma	IP65

Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	50 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	500 mg
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	12.000.000

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	70 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	60 h
Tipo de bateria / acumulador	Pb

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	4 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	860×130×500 mm
Peso líquido	46 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	46 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Número do artigo para calibração DAkKS	962-130-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

