


KERN CE HSAIO

KERN

Aparelho de avaliação compacto (módulo com calhas de cobertura) para instalação em armários de distribuição



Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	70 °C

Embalagem e expedição


Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	260×155×140 mm
Peso líquido	0,149 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	1,1 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Componentes da tecnologia de medição
Grupo de produto	Transmissor de pesagem digital
Família de produto	CE HS

Sistema de medição

Resolução terminal (não calibrável)	10.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Ligação da célula de pesagem	6-condutores
Número de plataformas / canais	1
Frequência de medição interna	1600 Hz

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã tipo	7 segmentos LED
-----------	-----------------

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	120×101×23 mm
-------------------------	---------------

Funções

Número de teclas para operação	3
Função de tarar	automático & manual (várias vezes)
Interfaces	Digital I/O RS-485 análoga (4 - 20 mA) USB-Device
Protecção IP - unidade completa	IP20