



Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Componente de la tecnología de medición
Grupo de producto	Transmisor de pesaje digital
Familia de productos	CE HS
Sistema de medición	
Resolución del terminal (no calibrable)	10.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Número de plataformas / canales	1
Frecuencia de medición interna	1600 Hz
Homologación	
Marca CE	✓
Pantalla	
Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos	7,62 mm
Diseño	
Dimensiones indicador (A×P×A)	120×101×23 mm
Funciones	
Número de teclas de manejo	3
Función de tara	automático y manual (varias veces)
Interfaces	Ethernet Digital I/O

	RS-485 USB-Device
Protección IP - unidad completa	IP20

Condiciones medioambientales	
Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	70 °C

Embalaje y envío	
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×155×140 mm
Peso neto	0,149 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	1,1 kg

Servicios	
Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage   on request

### Pictogramas

#### STANDARD

