

Interfaces	Ethernet
	Digital I/O
	RS-485
	USB-Device
Protection IP - dispositif complet	IP20


Conditions environnementales	
Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	70 °C

Emballage & expédition	
Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×155×140 mm
Poids net	0,149 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

Services	
Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	auf Anfrage   on request

## Pictogrammes

### STANDARD



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Composant de technologie de mesure
Groupe de produit	Transmetteur de pesée digital
Famille de produits	CE HS
Système de mesure	
Résolution du terminal (non étalonnable)	10.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Nombre de plateformes / canaux	1
Fréquence de mesure interne	1600 Hz
Homologation	
Sigle CE	✓
Écran	
Écran type	LED à 7 segments
Écran hauteur de chiffres	7,62 mm
Forme de construction	
Dimensions afficheur (L×P×H)	120×101×23 mm
Fonctions	
Nombre de touches pour l'utilisation	3
Fonction de tare	automatique & manuel (plusieurs fois)