

Interfacce	Ethernet
	Digital I/O
	RS-485 USB-Device
Protetta IP - unità completa	IP20


Condizioni ambientali	
Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	70 °C

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	260×155×140 mm
Peso netto	0,149 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	1,1 kg

Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	auf Anfrage   on request

### Pittogrammi

### STANDARD



Categoria	
Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Componente della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti	Trasmettitore di pesata digitale
Famiglia di prodotti	CE HS
Sistema di misura	
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	10.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Collegamento della celle di carico	6-conduttori
Numero di piattaforme / canali	1
Fréquence de mesure interne	1600 Hz
Omologazione	
Marchio CE	✓
Display	
Display tipo	7 segmenti LED
Display altezza cifre	7,62 mm
Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	120×101×23 mm
Funzioni	
Numero di tasti per il comando	3
Funzione di tara	automatico e manuale (più volte)