


KERN CE HSE

KERN

Aparelho de avaliação compacto (módulo com calhas de cobertura) para instalação em armários de distribuição



Protecção IP - unidade completa IP20

Condições ambientais

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de uso [Min] | -10 °C |
| Temperatura de uso [Max] | 40 °C |
| Temperatura de armazenamento [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 70 °C |

Embalagem e expedição


| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 260×155×140 mm |
| Peso líquido | 0,149 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,15 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,45 kg |
| Peso de envio | 1,1 kg |

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem auf Anfrage | on request

Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Componentes da tecnologia de medição |
| Grupo de produto | Transmissor de pesagem digital |
| Família de produto | CE HS |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resolução terminal (não calibrável) | 10.000 |
| Possibilidades de ajuste | Ajuste com peso externo |
| Ligação da célula de pesagem | 6-condutores |
| Número de plataformas / canais | 1 |
| Frequência de medição interna | 1600 Hz |

Homologação

| | |
|----------|---|
| Sinal CE | ✓ |
|----------|---|

Ecrã

| | |
|------------------------|-----------------|
| Ecrã tipo | 7 segmentos LED |
| Ecrã altura de dígitos | 7,62 mm |

Desenho

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dimensões visor (L×P×A) | 120×101×23 mm |
|-------------------------|---------------|

Funções

| | |
|--------------------------------|---|
| Número de teclas para operação | 3 |
|--------------------------------|---|

Função de tarar automático & manual (várias vezes)

| | |
|------------|---|
| Interfaces | Ethernet Digital I/O RS-485 USB-Device |
|------------|---|