



| Catégorie | |
|--|---------------------------------------|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Composant de technologie de mesure |
| Groupe de produit | Transmetteur de pesée digital |
| Famille de produits | CE HS |
| Système de mesure | |
| Résolution du terminal (non étalonnable) | 10.000 |
| Possibilités d'ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Nombre de plateformes / canaux | 1 |
| Fréquence de mesure interne | 1600 Hz |
| Homologation | |
| Sigle CE | ✓ |
| Écran | |
| Écran type | LED à 7 segments |
| Écran hauteur de chiffres | 7,62 mm |
| Forme de construction | |
| Dimensions afficheur (L×P×H) | 120×101×23 mm |
| Fonctions | |
| Nombre de touches pour l'utilisation | 3 |
| Fonction de tare | automatique & manuel (plusieurs fois) |
| Interfaces | Digital I/O RS-485 |

| | |
|------------------------------------|--|
| | USB-Device Profibus DP over EIA-485 |
| Protection IP - dispositif complet | IP20 |

| Conditions environnementales | |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation [Min] | -10 °C |
| Température d'utilisation [Max] | 40 °C |
| Température de stockage [Min] | -20 °C |
| Température de stockage [Max] | 70 °C |

| Emballage & expédition | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 260×155×140 mm |
| Poids net | 0,149 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,15 kg |
| Poids brut env. | 0,45 kg |
| Poids d'expédition | 1,1 kg |

| Services | |
|---|--------------------------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | auf Anfrage on request |

Pictogrammes

STANDARD

