


# KERN CE HSR

# KERN

Indicador compacto (módulo para riel) para instalación en cabinas de control



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Componente de la tecnología de medición
Grupo de producto	Transmisor de pesaje digital
Familia de productos	CE HS

## Sistema de medición

Resolución del terminal (no calibrable)	10.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Número de plataformas / canales	1
Frecuencia de medición interna	1600 Hz

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos	7,62 mm

## Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	120×101×23 mm
-------------------------------	---------------

## Funciones

Número de teclas de manejo	3
Interfaces	RS-232 de serie Digital I/O RS-485 USB-Device
Protección IP - unidad completa	IP20

## Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	70 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×155×140 mm
Peso neto	0,149 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	1,1 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage   on request
---	--------------------------

## Pictogramas

### STANDARD

