

Protection IP - dispositif complet IP20

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	70 °C

Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×155×140 mm
Poids net	0,149 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation [auf Anfrage](#) | [on request](#)

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Composant de technologie de mesure
Groupe de produit	Transmetteur de pesée digital
Famille de produits	CE HS

Système de mesure

Résolution du terminal (non étalonnable)	10.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Nombre de plateformes / canaux	1
Fréquence de mesure interne	1600 Hz

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LED à 7 segments
Écran hauteur de chiffres	7,62 mm

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	120×101×23 mm
------------------------------	---------------

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	3
Interfaces	RS-232 de série Digital I/O RS-485 USB-Device