

# KERN CE WT1-Y1

# KERN

Trasmettitore di pesata analogico per amplificare il segnale dell'estensimetro con uscita in corrente o in tensione (a secondo del modello)



## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×160×105 mm
Peso netto	0,225 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Componente della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti	Trasmettitore di pesata analogico
Famiglia di prodotti	CE WT

## Sistema di misura

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Numero di piattaforme / canali	1

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Display retroilluminato	no
-------------------------	----

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	110×45×32 mm
---	--------------

## Funzioni

Interfacce	analogica (4 - 20 mA)
Protetta IP - unità completa	IP54

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V
---	------

## Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-20 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	65 °C