

KERN CE WT1-Y4

KERN

Transmissor de pesagem analógico para reforço do sinal DMS com saída de corrente ou de tensão (de acordo com o modelo)



Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 250×155×125 mm |
| Peso líquido | 0,825 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,85 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,2 kg |
| Peso de envio | 1,002 kg |

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem auf Anfrage | on request

Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Componentes da tecnologia de medição |
| Grupo de produto | Transmissor de pesagem analógico |
| Família de produto | CE WT |

Sistema de medição

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Possibilidades de ajuste | Ajuste com peso externo |
| Ligação da célula de pesagem | 4-condutores |
| Número de plataformas / canais | 1 |

Homologação

| | |
|----------|---|
| Sinal CE | ✓ |
|----------|---|

Ecrã

| | |
|---------------------|-----|
| Ecrã retroiluminado | não |
|---------------------|-----|

Desenho

| | |
|-------------------------|--------------|
| Dimensões visor (L×P×A) | 110×45×32 mm |
|-------------------------|--------------|

Funções

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Interfaces | análoga (4 - 20 mA) |
| Protecção IP - unidade completa | IP65 |

Fornecimento de energia

| | |
|--|------|
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] | 12 V |
|--|------|

Condições ambientais

| | |
|--------------------------|--------|
| Temperatura de uso [Min] | -20 °C |
| Temperatura de uso [Max] | 65 °C |