

# KERN CE WT2-Y2

# KERN

Transmisor de pesaje analógico para amplificar la señal del extensómetro con salida de corriente o voltaje (dependiendo del modelo)



## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×160×105 mm
Peso neto	0,461 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage   on request
-------------------------------------------------------------	--------------------------

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Componente de la tecnología de medición
Grupo de producto	Transmisor de pesaje analógico
Familia de productos	CE WT

## Sistema de medición

Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores
Número de plataformas / canales	1

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Pantalla retroiluminación	no
---------------------------	----

## Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	110×45×32 mm
-------------------------------	--------------

## Funciones

Interfaces	analógica (4 - 20 mA)
Protección IP - unidad completa	IP65

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	24 V 1 A
----------------------------------------------------------------	----------

## Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-20 °C
Temperatura de uso [Max]	65 °C