

KERN CE WT2-Y4

KERN

Transmisor de pesaje analógico para amplificar la señal del extensómetro con salida de corriente o voltaje (dependiendo del modelo)



Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×165×140 mm
Peso neto	0,825 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,85 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,2 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage on request
---	--------------------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Componente de la tecnología de medición
Grupo de producto	Transmisor de pesaje analógico
Familia de productos	CE WT

Sistema de medición

Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores
Número de plataformas / canales	1

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Pantalla retroiluminación	no
---------------------------	----

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	110×45×32 mm
-------------------------------	--------------

Funciones

Interfaces	analógica (4 - 20 mA)
Protección IP - unidad completa	IP65

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	24 V 1 A
--	----------

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-20 °C
Temperatura de uso [Max]	65 °C