

KERN CFS 30K0.5

KERN

Balança de contagem profissional com alta resolução com 100 espaços de memorização de artigos e interface para uma segunda balança, com resolução da contagem de até 75.000 pontos



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CFS

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	30 kg
Leitura [d]	0,0005 kg
Resolução	60.000
Linearidade	± 0,001 kg
Reprodutibilidade	0,0005 kg
Zona de tara	30 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (F2); 20 kg (F2)
Possíveis pontos de ajuste	15 kg; 30 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,0025 kg
Fluência máxima (15 minutos)	5 g
Fluência máxima (30 minutos)	10 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	20 mm
Ecrã altura de dígitos	20 mm

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	320×350×125 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	315×350×100 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	315×350×125 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	295×225 mm
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Número de teclas para operação	20
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de conversão	✓
Nível de receita/summing	Sum A
PLU - total	100
Função de memória total	✓
Função memória	✓
Pesagens em suspensão	Não
Interfaces	RS-232 de série Interface for a secondary balance
Protecção IP - unidade completa	IP23
Protecção IP - célula de carga	IP65

Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	500 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	5 g
Pedo de referência para contagem introduzível	✓

KERN CFS 30K0.5

KERN

Balança de contagem profissional com alta resolução com 100 espaços de memorização de artigos e interface para uma segunda balança, com resolução da contagem de até 75.000 pontos

Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	60.000

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
--------------------------------	------------------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
---	------------------------

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
--	-------------------------------

Acumulador opcional	Acumulador opcional
---------------------	---------------------

Acumulador tiempo de carga	14 h
----------------------------	------

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	40 h
--	------

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	70 h
--	------

Tipo de bateria / acumulador	Pb
------------------------------	----

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	0 %
-------------------------	-----

Humidade ambiente [Max]	80 %
-------------------------	------

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
----------------------------	------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C
------------------------------------	-------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
-----------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	450×375×220 mm
--------------------------------	----------------

Peso líquido	3,23 kg
--------------	---------

Método de envio	Serviço de encomendas
-----------------	-----------------------

Peso líquido aprox.	3,4 kg
---------------------	--------

Peso bruto aprox.	4,4 kg
-------------------	--------

Peso de envio	7,4 kg
---------------	--------

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
--	---------

Número do artigo para certificado de conformidade	969-517
---	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION

