

KERN CH 50K100

KERN

La bandeja de colgar de mano más clásica – ideal para un rápido pesaje de cargas mayores



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de colgar
Familia de productos	CH

Sistema de medición	
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	50 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Resolución	500
Linealidad	± 0,2 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
	lb
	N
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	20 kg (M3)
Posibles puntos de ajuste	20 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Fluencia máxima (15 minutos)	200 g
Fluencia máxima (30 minutos)	400 g
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Frecuencia de medición interna	5 Hz

Homologación	
Marca CE	✓

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	11 mm

Diseño	
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	90×30×176,5 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	90×30×283 mm
Material de carcasa	plástico
Material gancho de carga	acero

Funciones	
Número de teclas de manejo	3
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	✓
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Pesajes inferiores	No

Alimentación	
Alimentación suministrada	Batería
Pila	9 V bloque
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería tensión	9 V
Pila tiempo de carga	20 h

Condiciones medioambientales	
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío	
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	225×150×70 mm
Peso neto	0,316 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg

KERN CH 50K100



La bandeja de colgar de mano más clásica – ideal para un rápido pesaje de cargas mayores

Peso de envío 0,54 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para calibración DAkkS 963-128H

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

