

# KERN CH 50K100

**KERN**

A clássica entre as balanças de pendurar cargas manuais - perfeita para pesagem rápida de cargas elevadas



## Homologação

Sinal CE ✓

## Ecrã

Tipo de exposição LCD  
Ecrã retroiluminado não  
Ecrã altura de dígitos 11 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A) 90×30×176,5 mm  
Dimensões completamente montado (L×P×A) 90×30×283 mm  
Material da caixa plástico  
Material gancho de carga aço

## Funções

Número de teclas para operação 3  
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede 3 min  
Função de tarar manualmente (várias vezes)  
Função Hold ✓  
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis ✓  
Pesagens em suspensão Não

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida Bateria  
Bateria 9 V Block  
Tipo de bateria / acumulador Alcalino(-manganês)  
Bateria tensão 9 V  
Bateria tiempo de carga 20 h

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Max] 80 %  
Temperatura ambiente [Min] 5 °C  
Temperatura ambiente [Max] 35 °C  
Temperatura de armazenamento [Max] 60 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N) 1 d  
Dimensões da embalagem (L×P×A) 225×150×70 mm  
Peso líquido 0,316 kg  
Método de envio Serviço de encomendas  
Peso líquido aprox. 0,35 kg  
Peso bruto aprox. 0,55 kg

## Categoria

Marca KERN  
Categoria de produto Balança industriais  
Grupo de produto Balança suspensas  
Família de produto CH

## Sistema de medição

Tipo de balança Balança de amplitude única  
Sistema de pesagem Extensómetro  
Gama de pesagem [Max] 50 kg  
Leitura [d] 0,1 kg  
Resolução 500  
Linearidade ± 0,2 kg  
Reprodutibilidade 0,1 kg  
Unidade pré-ajustada kg  
Unidades de medição kg  
lb  
N  
Possibilidades de ajuste Ajuste com peso externo  
Peso de aferição recomendado 20 kg (M3)  
Possíveis pontos de ajuste 20 kg  
Tempo transitório 2 s  
Tempo de aquecimento 10 min  
Carga excêntrica/off-centre não é possível ✓  
Fluência máxima (15 minutos) 200 g  
Fluência máxima (30 minutos) 400 g  
Tolerância (% de [Max]) 0,5%  
Frequência de medição interna 5 Hz

# KERN CH 50K100

A clássica entre as balanças de pendurar cargas manuais - perfeita para pesagem rápida de cargas elevadas

Peso de envio 0,54 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem 961-248

Número do artigo para calibração DAkkS 963-128H

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

