

KERN CH 50K50

KERN

Il classico tra i bilance sospese manuali – perfetto per pesare rapidamente carichi elevati



Omologazione

Marchio CE ✓

Display

Tipo di display LCD
Display retroilluminato no
Display altezza cifre 11 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 90×30×176,5 mm
Dimensioni completamente
assemblato (L×P×A) 90×30×283 mm
Materiale alloggiamento plastica
Materiale gancio di carico acciaio

Funzioni

Numero di tasti per il comando 3
Auto-Off intervallo(/intervalli) in
funzionamento a alimentatore di
rete 3 min
Funzione di tara manualmente (più volte)
Funzione Hold ✓
Funzione di mediazione per
condizioni di pesatura instabili ✓
Pesate sottobilancia No

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Batteria
Batteria blocco di 9 V
Tipo di batteria/accumulatore Alcalino(-manganese)
Batteria tensione 9 V
Batteria tempo di carica 20 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max] 80 %
Temperatura ambiente [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [Max] 35 °C
Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H) 225×150×70 mm
Peso netto 0,316 kg
Metodo di spedizione Servizio pacchi
Peso netto ca. 0,35 kg
Peso lordo ca. 0,55 kg

Categoria

Marchio KERN
Categoria di prodotto Bilance industriali
Gruppo di prodotti Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti CH

Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica
Sistema di pesata Estensimetro
Portata [Max] 50 kg
Divisione [d] 0,05 kg
Risoluzione 1.000
Linearità ± 0,1 kg
Riproducibilità 0,05 kg
Unità preimpostata kg
Unità di misura kg
lb
N

Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso
esterno
Peso di calibrazione consigliato 20 kg (M3)
Possibili punti di regolazione 20 kg
Tempo di stabilizzazione 2 s
Tempo di riscaldamento 10 min
Carico eccentrico/off-centrico non
possibile ✓
Scorrimento massimo (15 minuti) 100 g
Scorrimento massimo (30 minuti) 200 g
Tolleranza (% da [Max]) 0,5%
Fréquence de mesure interne 5 Hz

KERN CH 50K50

Il classico tra i bilance sospese manuali – perfetto per pesare rapidamente carichi elevati

Peso di spedizione 0,54 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-248

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS 963-128H

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

