

# KERN CK 30-Y1

**KERN**

Cella di carico piatta in miniatura in acciaio legato



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico
Famiglia di prodotti	CK Y1

## Sistema di misura

Portata [Max]	30 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Celle di carico OIML classe	C1
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	1,5 mV/V
Cella di carico - Valore caratteristico - varianza	0,2 mV/V
Celle di carico - Errore combinato	0,05%
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	massa
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	1000 $\Omega$
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	1000 $\Omega$
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	2000 M $\Omega$
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	3 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	10 V
Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza	10 $\Omega$
Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza	10 $\Omega$
Directione de la forza	compressione

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Design

Struttura	Barre a flessione in miniatura
Dimensioni (L×P×A)	34×34×4,5 mm
Materiale	acciaio, zincato
Lunghezza cavo	0,45 m
Montaggio - applicazione della forza	Foro $\varnothing$ 5 mm
Montaggio - dissipazione della forza	4 × foro passante $\varnothing$ 3,1 mm

## Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP66
------------------------------	------

## Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	60 °C
Temperatura ambiente [Min]	-20 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-30 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	90×90×20 mm
Peso netto	0,06 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-261V
---	----------

## Pittogrammi

### STANDARD

