

KERN CK 500-0P4

KERN

Cella di carico in miniatura in alluminio



Design

Struttura	Barre a flessione in miniatura
Dimensioni (L×P×A)	47×20×6,6 mm
Materiale	alluminio
Lunghezza cavo	0,25 m
Montaggio - applicazione della forza	2 × foro passante Ø 3,0 mm
Montaggio - dissipazione della forza	2 × foro filettato M3

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP65
------------------------------	------

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	65 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	145×60×35 mm
Peso netto	0,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,37 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-261V
---	----------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico
Famiglia di prodotti	CK P4

Sistema di misura

Portata [Max]	500 g
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Celle di carico OIML classe	C1
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	0,9 mV/V
Cella di carico - Valore caratteristico - varianza	0,18 mV/V
Celle di carico - Errore combinato	0,05%
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	massa
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	1055 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	1000 Ω
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	2000 MΩ
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	2 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	5 V
Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza	10 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza	10 Ω
Directione de la forza	compressione

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---