

KERN CM 150-1N

Bilancia tascabile con calcolatrice integrata

KERN



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilancia da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilancia tascabile |
| Famiglia di prodotti | CM |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 150 g |
| Divisione [d] | 0,1 g |
| Risoluzione | 1.500 |
| Linearità | ± 0,2 g |
| Riproducibilità | 0,1 g |
| Range di tara | 150 g |
| Unità preimpostata | g |
| Unità di misura | g gn tl (Tw) tol |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 100 g (M3) |
| Possibili punti di regolazione | 100 g |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,2 g |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 200 mg |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 400 mg |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre | 12 mm |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Linguaggio simbolico |

Design

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 85×130×25 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale piatto di pesata | plastica |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 70×80 mm |

Funzioni

| | |
|---|-------------------------|
| Numero di tasti per il comando | 4 |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 4 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Pesate sottobilancia | No |

Alimentazione

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Batteria | 2×1.5 V AAA |
| Tipo di batteria/accumulatore | Alcalino(-manganese) |
| Collegamento della batteria | Cuscinetto + Molla |
| Batteria tempo di carica | 33 h |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 205×136×32 mm |
| Peso netto | 0,165 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,20 kg |
| Peso lordo ca. | 0,35 kg |
| Peso di spedizione | 0,313 kg |

KERN CM 150-1N



Bilancia tascabile con calcolatrice integrata

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-247

Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 963-127

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

