


KERN CP 10-3P9

KERN

Célula de pesaje "single-point" de acero inoxidable



Homologación

Marca CE ✓

Diseño

Forma constructiva	Célula de pesaje single point
Dimensiones (A×P×A)	150×40×25 mm
Material	acero inoxidable
Longitud del cable	3 m
Montaje - aplicación de fuerza	Agujero roscado M6
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M6

Funciones

Protección IP - unidad completa IP68
IP69K

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura ambiental [Min]	-35 °C
Temperatura ambiental [Max]	65 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-40 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	70 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×115×45 mm
Peso neto	0,999 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,065 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de compresión) 963-261V

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Célula de medición
Grupo de producto	Célula de pesaje
Familia de productos	CP P9

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	10 kg
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Célula de pesaje OIML clase	C3
Célula de pesaje - Resolución (calibrable)	3000 e
Tamaño máximo de la plataforma	400×400 mm
Célula de pesaje - Valor característico - nominal	2 mV/V
Célula de pesaje - Valor característico - desviación	0,2 mV/V
Célula de pesaje Y-valor	10000
Célula de pesaje - Error combinado	0,023%
Célula de pesaje - Carga muerta [Min] (%)	0%
Aplicaciones de medición	masa
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - nominal	380 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de salida - nominal	350 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de aislamiento - [Min]	5000 MΩ
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Min]	5 V
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Max]	12 V
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - varianza	15 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de salida - varianza	10 Ω
Direcciones de la fuerza	compresión

KERN CP 10-3P9

Célula de pesaje "single-point" de acero inoxidable



Pictogramas

STANDARD



OPTION

