

# KERN CP 10-3P9

# KERN

Capteur de pesage Single-Point en inox



## Homologation

Sigle CE ✓

## Forme de construction

Forme	Capteur Single-Point
Dimensions (L×P×H)	150×40×25 mm
Matériau	acier inox
Longueur de câble	3 m
Montage - Application de la force	Trou fileté M6
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M6

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet IP68  
IP69K

## Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température ambiante [Min]	-35 °C
Température ambiante [Max]	65 °C
Température de stockage [Min]	-40 °C
Température de stockage [Max]	70 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×115×45 mm
Poids net	0,999 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,065 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage  
DAkKS (force de compression) 963-261V

## Pictogrammes

## STANDARD



## OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage
Famille de produits	CP P9

## Système de mesure

Portée [Max]	10 kg
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Taille maximale de la plateforme	400×400 mm
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,2 mV/V
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée - erreur combinée	0,023%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Applications de mesure	masse
Cellule de pesée d'entrée - nominal	380 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 Ω
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MΩ
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	5 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	12 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	15 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	10 Ω
Directions de force	compression